

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	259031 43
Skrutka pre podložku	259025 2
Celková dĺžka L	150 mm
Čeľusť	259035 3
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	RN.. 1207..
Držiak ISO-kód	CRSNR/L 2525M12
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Podložka pre čeľuste	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Podložka upínky Typ 1

259041 1

Skrutka pre podložku Typ 2

259025 2

Jednotka upínacích pätiiek Typ 3

259035 3

Podložka Typ 43

259031 43

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500