

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Čeľusť	259035 3
Skrutka pre podložku	259025 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Podložka	259031 43
Držiak ISO-kód	CRSNR/L 3225P12
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	RN.. 1207..
Podložka pre čeľuste	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka upínky Typ 1	259041 1
Jednotka upínacích pätiiek Typ 3	259035 3
Podložka Typ 43	259031 43
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Skrutka pre podložku Typ 2	259025 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500