

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka pre podložku	259025 2
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	RN.. 1207..
Držiak ISO-kód	CRDNN 2525M12
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	34 mm
Čeľusť	259035 3
Podložka	259031 43
Veľkosť stopky	25 mm
Podložka pre čeľuste	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	259025 2
Podložka upínky Typ 1	259041 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Jednotka upínacích pätiiek Typ 3	259035 3
Podložka Typ 43	259031 43
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500