

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RN.. 1207..
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	12,5 mm
Skrutka pre podložku	259025 2
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	34 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	170 mm
Podložka	259031 43
Veľkosť stopky	32 mm
Čelusť	259035 3
Držiak ISO-kód	CRDNN 3225P12
Podložka pre čeluste	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	259025 2
Podložka Typ 43	259031 43
Jednotka upínacích pätiiek Typ 3	259035 3
Podložka upínky Typ 1	259041 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500