



## Silové upínače posuvné dlhé, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370091 1
GTIN	4020772004644
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

- Upínacia sila 30, resp. 49 kN s ťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierne pozinkovaný.
- Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
- Nízka konštrukčná výška.

#### Rozsah balenia:

- Základný prvok a nosič.
- Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Tlacné členy c. 370095.

### Technický opis

Šírka T-drážky	14 mm
Upevňovacia skrutka G	M12
Rozmer cez steny SW	8 mm
s výškovým prvkom	nie

Výška upínania h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B <sub>1</sub>	18 mm
A	36 mm
A <sub>1</sub>	85 mm
Upínacia sila	30 kN
Upevňovacia skrutka G <sub>1</sub>	M16
L	135 mm
Dráha prestavenia V	13 - 110 mm
Typ	764CC
Druh produktu	Silový upínač

## Príslušenstvo

Výškový prvok dlhé pre typ 1/2	370093 1/2
Tlačný prvok Typ DG	370095 DG
Tlačný prvok Typ DR	370095 DR