



Silové upínače posuvné dlhé, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370091 2
GTIN	4020772004651
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- Upínacia sila 30, resp. 49 kN s ťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierne pozinkovaný.
- Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
- Nízka konštrukčná výška.

Rozsah balenia:

- Základný prvok a nosič.
- Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Zvláštne príslušenstvo:

Tlacné členy c. 370095.

Technický opis

Upevňovacia skrutka G	M16
Šírka T-drážky	18 mm
Rozmer cez steny SW	8 mm
s výškovým prvkom	nie

Výška upínania h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Upínacia sila	30 kN
Upevňovacia skrutka G ₁	M16
L	135 mm
Dráha prestavenia V	16 - 114 mm
Typ	764CC
Druh produktu	Silový upínač

Príslušenstvo

Tlačný prvok Typ DR	370095 DR
Tlačný prvok Typ DG	370095 DG
Výškový prvok dlhé pre typ 1/2	370093 1/2