



Silové upínače posuvné dlhé, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370091 3
GTIN	4020772004668
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- Upínacia sila 30, resp. 49 kN s ťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierne pozinkovaný.
- Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
- Nízka konštrukčná výška.

Rozsah balenia:

- Základný prvok a nosič.
- Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Zvláštne príslušenstvo:

Tlačné členy c. 370096.

Technický opis

Šírka T-drážky	18 mm
Upevňovacia skrutka G	M16
Rozmer cez steny SW	10 mm
s výškovým prvkom	nie

Výška upínania h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B ₁	20 mm
A	42 mm
A ₁	105 mm
Upínacia sila	43 kN
Upevňovacia skrutka G ₁	M20
L	155 mm
Dráha prestavenia V	16 - 134 mm
Typ	764CC
Druh produktu	Silový upínač

Príslušenstvo

Výškový prvok dlhé pre typ 3	370093 3
Tlačný prvok Typ DR	370096 DR
Tlačný prvok Typ DG	370096 DG