



## Infračervený teplomer, Typ: 805I



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474182 805I
GTIN	4029547014338
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

**Kompaktné meracie prístroje optimalizované pre smartfóny.** Všetky namerané údaje sú priamo prenášané do bezplatne použiteľnej aplikácie testo Smart Probes (systémové predpoklady: iOS 8.3, resp. Android 4.3 alebo novší / Bluetooth 4.0) a môžu byť odčítané mobilným koncovým zariadením, protokolované a potom priamo preposielané prostredníctvom e-mailu.

- **Súčasne je možné spracovať údaje z až 6 Smart Probes.**
- **Bezdrôtový odpočet nameraných hodnôt na vašom mobilnom zariadení.**
- **Zmeny nameraných hodnôt je možné zobrazovať formou grafu alebo tabuľky.**
- **Protokoly z nameraných dát je možné doplniť fotografiami.**

Infračervený teplomer s obsluhou prostredníctvom smartfónu. Bezdotykové infračervené meranie povrchovej teploty. Označenie miesta merania veľmi dobre viditeľným osembodovým laserovým kruhom. Jednoduchý výber kategórie emisií vo vloženom zozname materiálu. Obrazová dokumentácia s nameranými hodnotami a označením miesta merania.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 4 batérií č. 081561 LR3 a kalibračného protokolu.

#### Upozornenie:

Ďalšie inteligentné sondy (Smart Probes) (teplomer, kliešťový teplomer, prístroj na meranie rozdielového tlaku a prístroj na meranie vysokého tlaku) k dodaniu na dopyt.

## Technický opis

Optika	10: 1
Dĺžka	145 mm
Hmotnosť	97 g
Šírka	36 mm
Rozsah merania	-30 - 250 °C
Výška	25 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	4
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Teplomer

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------