



## Teplomer a prístroj na meranie prúdenia, Typ: 410I



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474186 410I
GTIN	4029547014277
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

**Kompaktné meracie prístroje optimalizované pre smartfóny.** Všetky namerané údaje sú priamo prenášané do bezplatne použiteľnej aplikácie testo Smart Probes (systémové predpoklady: iOS 8.3, resp. Android 4.3 alebo novší / Bluetooth 4.0) a môžu byť odčítané mobilným koncovým zariadením, protokolované a potom priamo preposielané prostredníctvom e-mailu.

- **Súčasne je možné spracovať údaje z až 6 Smart Probes.**
- **Bezdrôtový odpočet nameraných hodnôt na vašom mobilnom zariadení.**
- **Zmeny nameraných hodnôt je možné zobrazovať formou grafu alebo tabuľky.**
- **Protokoly z nameraných dát je možné doplniť fotografiami.**

Teplomer a anemometer s obsluhou pomocou smartfónu. Zobrazenie objemového prietoku niekoľkých výstupov na regulovanie zariadení. Jednoduchá parametrizácia výstupu (rozmery a geometria).

#### Rozsah balenia:

Vrátane 4 batérií č. 081561 LR3 a kalibračného protokolu.

#### Upozornenie:

Ďalšie inteligentné sondy (Smart Probes) (teplomer, kliešťový teplomer, prístroj na meranie rozdielového tlaku a prístroj na meranie vysokého tlaku) k dodaniu na dopyt.

## Technický opis

Dĺžka	154 mm
Šírka	43 mm
Výška	21 mm
Merací rozsah Teplota	-20 - 60 °C
Merací rozsah Rýchlosť vzduchu	0,4 - 30 m/s
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	4
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Teploměr a přístroj na měření průdenia

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3