

**Výkyvná dosadacia plocha rovná, vonkajší závit, Závit M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370055 M8
GTIN	2050001875532
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka 1	13 mm
Vonkajší Ø D ₁	7,2 mm
Dĺžka goliera L ₂	8 mm
Závit M	M8

Vonkajší Ø D	13 mm
maximálne zaťaženie (statické)	10 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha