



## Podstavec pre statív, Typ: K1,7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Trieda položky	46G

### Popis

#### Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy. Svorka so špeciálnou funkciou Softgrip na upevnenie na plochých a okrúhlych povrchoch. Rozličné vnútorné závitky na upnutie rôznych klbových ramien.

#### Vhodné pre:

Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.

### Technický opis

Pripojovací závit	M6 / M8 / 1/4 palca / 3/8 palca
Vyrovnanie pripojovacieho závitku	divers
Prevedenie	svorka 1,7
Rozsah otvorenia	45 mm
Druh produktu	Magnetický podstavec

**Príslušenstvo**

Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H