

**Výkyvná dosadacia plocha ryhovaná, vonkajší závit, Závit M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370056 M10
GTIN	2050001881557
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Vonkajší Ø D ₁	10,5 mm
Dĺžka goliera L ₂	10 mm
Dĺžka 1	18 mm
Závit M	M10

Vonkajší Ø D	20 mm
maximálne zaťaženie (statické)	25 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha