

**Výkyvná dosadacia plocha ryhovaná, vonkajší závit, Závit M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370056 M20
GTIN	2050001886170
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka goliera L ₂	20 mm
Vonkajší Ø D ₁	34,5 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Závit M	M20

Dĺžka 1	35 mm
maximálne zaťaženie (statické)	165 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha