

**Výkyvná dosadacia plocha ryhovaná, vonkajší závit, Závit M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370057 M8
GTIN	2050001878755
Trieda položky	37K

**Popis****Prevedenie:**

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Gulička z tvrdokovu.

S vonkajším závitom.

**Použitie:**

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

**Upozornenie:**

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

**Technický opis**

Dĺžka 1	13 mm
Vonkajší Ø D	13 mm
Závit M	M8
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	7,2 mm

Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	8 mm
maximálne zaťaženie (statické)	10 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha