

**Výkyvná dosadacia plocha ryhovaná, vonkajší závit, Závit M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370057 M12
GTIN	2050001888136
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Gulička z tvrdokovu.

S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka 1	18 mm
Dĺžka goliera L ₂	12 mm
Vonkajší Ø D	20 mm
Závit M	M12

Vonkajší Ø D ₁	10,5 mm
maximálne zaťaženie (statické)	25 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha