

**Výkyvná dosadacia plocha rovná, vnútorný závit, Závit M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370058 M5
GTIN	2050001877079
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

S vnútorným závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka 1	25 mm
Závit M	M5
Vonkajší Ø D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	28 mm

Dĺžka goliera L ₂	6,3 mm
maximálne zaťaženie (statické)	90 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha