

Garant**Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366702 100
GTIN	4045197799166
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

GARANT – **Precízne vyhotovenie.** Tolerancia párovania $\leq 0,004$ mm, tolerancia šírky/výšky $\leq 0,007$ mm, extrémne presná rovnosť a uhlovosť. Podklady uchovávané v špeciálnych plastových stojanoch. Tvrdosť: 60 HRC.

Jemne brúsené v pároch.**Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Obsah:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Upozornenie:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.
Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov.

Technický opis

Dĺžka	100 mm
-------	--------

Počet líšt	20 Pár
Popis tvaru	rovná
Popis tvaru	paralelná
Popis tvaru	pravouhlá
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 3X16	366706 3X16
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 5X13	366706 5X13
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 5X8	366706 5X8
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 6X19	366706 6X19
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 3X6	366706 3X6
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 6X9	366706 6X9
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 3X21	366706 3X21
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 2X15	366706 2X15
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 4X7	366706 4X7
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 2X20	366706 2X20
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 6X24	366706 6X24
Plastový stojan pre paralelné podložky Typ 100	366701 100
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 100 Šírka × výška 2X5	366706 2X5

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 4X17

366706 4X17

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 5X18

366706 5X18

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 2X10

366706 2X10

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 3X11

366706 3X11

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 5X23

366706 5X23

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 4X12

366706 4X12

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 4X22

366706 4X22

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
100 Šírka × výška 6X14

366706 6X14