


Garant**Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366702 125
GTIN	4045197799265
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

GARANT – **Precízne vyhotovenie.** Tolerancia párovania $\leq 0,004$ mm, tolerancia šírky/výšky $\leq 0,007$ mm, extrémne presná rovnosť a uhlovosť. Podklady uchovávané v špeciálnych plastových stojanoch. Tvrdosť: 60 HRC.

Jemne brúsené v pároch.**Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Upozornenie:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.

Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov. 1 mm stúpajúce, dosiahnuteľné sú všetky rozmery (okrem 9 mm).

Technický opis

Dĺžka	125 mm
-------	--------

Počet líšt	24 Pár
Popis tvaru	rovná
Popis tvaru	paralelná
Popis tvaru	pravouhlá
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X40	366711 12X40
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X35	366711 12X35
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X20	366711 12X20
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X23	366711 10X23
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X25	366711 12X25
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X37	366711 14X37
Plastový stojan pre paralelné podložky Typ 125-200	366701 125-200
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X22	366711 14X22
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X32	366711 14X32
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X33	366711 10X33
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X16	366711 8X16
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X11	366711 8X11
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X36	366711 8X36

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X42	366711 14X42
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X38	366711 10X38
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X27	366711 14X27
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X18	366711 10X18
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X13	366711 10X13
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X31	366711 8X31
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X15	366711 12X15
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X17	366711 14X17
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X26	366711 8X26
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X21	366711 8X21
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X30	366711 12X30
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X28	366711 10X28