


Garant**Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366702 150
GTIN	4045197799289
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

GARANT – **Precízne vyhotovenie.** Tolerancia párovania $\leq 0,004$ mm, tolerancia šírky/výšky $\leq 0,007$ mm, extrémne presná rovnosť a uhlovosť. Podklady uchovávané v špeciálnych plastových stojanoch. Tvrdosť: 60 HRC.

Jemne brúsené v pároch.**Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Upozornenie:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.

Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov. 1 mm stúpajúce, dosiahnuteľné sú všetky rozmery (okrem 9 mm).

Technický opis

Počet líšt	24 Pár
------------	--------

Dĺžka	150 mm
Popis tvaru	rovná
Popis tvaru	paralelná
Popis tvaru	pravouhlá
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 14X22	366716 14X22
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 12X20	366716 12X20
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 8X16	366716 8X16
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 14X17	366716 14X17
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 8X21	366716 8X21
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 8X26	366716 8X26
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 8X31	366716 8X31
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 10X23	366716 10X23
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 10X33	366716 10X33
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 12X15	366716 12X15
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 12X40	366716 12X40
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 10X28	366716 10X28
	366716 14X37

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 14X37

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 14X27

366716 14X27

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 8X36

366716 8X36

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 12X25

366716 12X25

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 10X13

366716 10X13

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 12X35

366716 12X35

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 10X18

366716 10X18

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 14X32

366716 14X32

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 14X42

366716 14X42

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 8X11

366716 8X11

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 12X30

366716 12X30

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
150 Šírka × výška 10X38

366716 10X38

Plastový stojan pre paralelné podložky Typ 125-200

366701 125-200