



Upínacie háky s nákrúžkom M8, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370070 1
GTIN	2050001882530
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

So zápusťou skrutkou.

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pre:

Výškový prvok č.370077.

Technický opis

Výška H ₂	14 mm
F _{max.}	7,9 kN
H ₁	35 - 45 mm
Závit M	M8

Dĺžka 1	20 mm
Typ	1
Maximálny ťahovací moment	20 Nm
Druh produktu	Upínací hák