



## Upínacie háky s nákrúžkom M8, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370070 2
GTIN	2050001882677
Trieda položky	37K

### Popis

**Prevedenie:**

So zápusťou skrutkou.

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

**Použitie:**

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

**Vhodné pre:**

Výškový prvok č.370077.

### Technický opis

Závit M	M8
Dĺžka l	25 mm
F <sub>max.</sub>	7,3 kN
Typ	2

Výška H <sub>2</sub>	14 mm
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
Maximální uťahovací moment	20 Nm
Druh produktu	Upínací hák