



## Upínacie háky s nákrúžkom M8, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370070 3
GTIN	2050001878472
Trieda položky	37K

### Popis

**Prevedenie:**

So zápusťou skrutkou.

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

**Použitie:**

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

**Vhodné pre:**

Výškový prvok č.370077.

### Technický opis

Typ	3
F <sub>max.</sub>	6,7 kN
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
Dĺžka 1	30 mm

Maximální uťahovací moment	20 Nm
Výška H <sub>2</sub>	14 mm
Závit M	M8
Druh produktu	Upínací hák