



Upínacie háky s nákrúžkom M8, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370070 4
GTIN	2050001887719
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

So zápusťou skrutkou.

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pre:

Výškový prvok č.370077.

Technický opis

Dĺžka 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Typ	4
Maximálny ťahovací moment	20 Nm

F _{max.}	7,9 kN
Výška H ₂	14 mm
Závit M	M8
Druh produktu	Upínací hák