



Upínacie háky s nákrúžkom M8, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370070 5
GTIN	2050001874979
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

So zápusťou skrutkou.

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pre:

Výškový prvok č.370077.

Technický opis

Dĺžka 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Maximálny ťahovací moment	20 Nm
Typ	5

Závit M	M8
Výška H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Druh produktu	Upínací hák