



Upínacie háky s nákrúžkom M8, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370070 6
GTIN	2050001887856
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

So zápusťou skrutkou.

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pre:

Výškový prvok č.370077.

Technický opis

Typ	M 8
Dĺžka 1	30 mm
Závit M	M8
Výška H ₂	14 mm

$F_{\max.}$	6,7 kN
Maximálny ťahovací moment	20 Nm
H_1	45 - 55 mm
Druh produktu	Upínací hák