

bimos

**Vysoko zaťažiteľná pracovná otočná stolička, látka****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965383
GTIN	4016849591179
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi robustná a bezpečná pracovná otočná stolička so zosilneným, mimoriadne veľkým podstavcom z hliníka (Ø 740 mm), bezpečnostným vzduchovým pružením s krytom z ocele, mechanika stoličky vo vystuženom vyhotovení.

Operadlo s plynulou zmenou polohy a s individuálnym nastavením výšky a sklonu. Ergonomicky tvarovaná sedacia plocha a operadlo. prepravná rukoväť a úchyt z ocele.

Vrátane lakťových opierok. Priestor medzi lakťovými opierkami 570 mm, nastaviteľná šírka.

Mimoriadne silná vypchávka s objemovou hmotnosťou peny vyššou o 25 %, veľmi robustná a odolná.

S látkovým čalúnením.

**Norma:****DIN 68877****Rozsah balenia:**

Vrátane 1 sady klzákov a 1 sady koliesok.

**Technický opis**

Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
------------------------	--------------------------

Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Nosnosť	160 kg
Farba Materiál sedadla	čierna
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	160 kg
Ø základne	740 mm
Prestavenie výšky Rozsah s podlahovými klzákami	450 - 600 mm
Prestavenie výšky Rozsah s kolieskami	490 - 640 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

## Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187