

bimos

Vysoko zaťažiteľná pracovná otočná stolička, koženka**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965384
GTIN	4016849591070
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Veľmi robustná a bezpečná pracovná otočná stolička so zosilneným, mimoriadne veľkým podstavcom z hliníka (Ø 740 mm), bezpečnostným vzduchovým pružením s krytom z ocele, mechanika stoličky vo vystuženom vyhotovení.

Operadlo s plynulou zmenou polohy a s individuálnym nastavením výšky a sklonu. Ergonomicky tvarovaná sedacia plocha a operadlo. prepravná rukoväť a úchyt z ocele.

Vrátane lakťových opierok. Priestor medzi lakťovými opierkami 570 mm, nastaviteľná šírka.

Mimoriadne silná vypchávka s objemovou hmotnosťou peny vyššou o 25 %, veľmi robustná a odolná.

S poťahom z umelej kože.

Norma:**DIN 68877****Rozsah balenia:**

Vrátane 1 sady klzákov a 1 sady koliesok.

Technický opis

Nosnosť	160 kg
---------	--------

Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Farba Materiál sedadla	čierna
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	160 kg
Ø základne	740 mm
Prestavenie výšky Rozsah s podlahovými klzákmi	450 - 600 mm
Prestavenie výšky Rozsah s kolieskami	490 - 640 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička