

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	170 mm
Podložka	259031 38
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Súprava pružín	259044 7
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 3232P19
Klinok	259015 13
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Skrutka klinu	259018 13
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Veľkosť stopky	32 mm
Veľkosť doštičiek	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Podložka Typ 38	259031 38
Klinok Typ 13	259015 13
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500