

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	PSSNR/L 3232P19
Podložka	259031 38
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Súprava pružín	259044 7
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Skrutka klinku	259018 13
Klinok	259015 13
Veľkosť stopky	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Veľkosť doštičiek	19 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín 10-dielne Typ 7	259044 7
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 13	259015 13
Podložka Typ 38	259031 38
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500