



## Upínacie háky s nákrúžkom M12, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370071 1
GTIN	2050001880437
Trieda položky	37K

### Popis

**Prevedenie:**

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

**Použitie:**

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

**Vhodné pre:**

Výškový prvok č.370078.

### Technický opis

Závit M	M12
H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
Výška H <sub>2</sub>	27 mm
Typ	1
Maximálny ťahovací moment	45 Nm

Dĺžka 1	40 mm
$F_{\max.}$	13,5 kN
Druh produktu	Upínací hák