



## Upínacie háky s nákrúžkom M12, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370071 2
GTIN	2050001880291
Trieda položky	37K

### Popis

**Prevedenie:**

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

**Použitie:**

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

**Vhodné pre:**

Výškový prvok č.370078.

### Technický opis

$F_{max.}$	12,6 kN
Závit M	M12
Výška $H_2$	29 mm
$H_1$	50 - 65 mm
Maximálny ťahovací moment	45 Nm

Typ	2
Dížka 1	50 mm
Druh produktu	Upínací hák