



Upínacie háky s nákrúžkom M12, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370071 3
GTIN	2050001877635
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pre:

Výškový prvok č.370078.

Technický opis

H_1	50 - 65 mm
Dĺžka 1	60 mm
$F_{max.}$	11,7 kN
Závit M	M12
Typ	3

Maximální uťahovací moment	45 Nm
Výška H ₂	29 mm
Druh produktu	Upínací hák