



Upínacie háky s nákrúžkom M12, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370071 5
GTIN	2050001886316
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pre:

Výškový prvok č.370078.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	45 Nm
Závit M	M12
Výška H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Typ	5

Dĺžka 1	50 mm
$F_{\max.}$	12,6 kN
Druh produktu	Upínací hák