



## Upínacie háky s nákrúžkom M12, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370071 6
GTIN	2050001886453
Trieda položky	37K

### Popis

**Prevedenie:**

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

**Použitie:**

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.

Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

**Vhodné pre:**

Výškový prvok č.370078.

### Technický opis

Typ	6
$F_{max.}$	11,7 kN
Maximálny ťahovací moment	45 Nm
Dĺžka 1	60 mm
$H_1$	65 - 80 mm

Výška H <sub>2</sub>	29 mm
Závit M	M12
Druh produktu	Upínací hák