

**Garant****Montážna stolička, dielenská stolička s bambusovou doskou****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965656
GTIN	4045197801036
Trieda položky	91V

**Popis****Prevedenie:**

Ľahká a stabilná montážna stolička s veľkými kolieskami Ø 100 mm (4 otočné kolieska, 2 z nich s aretáciou). S bočnými stenami z dierovaného plechu na uchytenie príslušenstva dierovaných stien zo skupiny 95 a otvorené úložné boxy zo skupiny 96.

S praktickou úložnou plochou s rozmermi 352 x 395 mm (š x h). Najlepšie sa hodia vložky z tvrdej peny vo veľkosti 6x10G (2 ks).

Sedacia plocha z bambusových dosiek s hrúbku 25 mm. Vhodné najmä pre zvaracie práce.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

**Technický opis**

Materiál Sedadlo	bambusová doska
Výška	480 mm
Šírka	450 mm
Šírka sedu	450 mm
Hĺbka	435 mm

Ø kolesa	100 mm
Hĺbka sedu	500 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Počet riadiacich koliesok bez zaistovacej brzdy	2
s operadlom	nie
Odkladací priečinok Hĺbka	352 mm
Nosnosť	150 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Odkladací priečinok Šírka	392 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Druh produktu	Montážna stolička bez operadla