



Pneumatické mazacie zariadenie mobilné, Vhodné pre objem nádrže: 15/18kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Trieda položky	08H

Popis

Prevedenie:

Mobilné pneumatické mazacie zariadenie s pojazdným vozíkom pre hospodárne a bezpečné čerpanie dlhodobých mazív. Vysoký čerpací výkon vďaka pomeru prevodu 1 : 55 a tiež sacia prípojka a bezpečnostná mazacia hadica s veľkým priemerom. Vhodné pre oleje a mazivá do triedy hustoty 2, aj biomazivá (viacúčelové mazivá).

Rozsah balenia:

Následné veko maziva, ocelové veko na ochranu proti prachu, vysokotlaková mazacia pištoľ a 4 m hadice.

Upozornenie:

Maznica je samomazná a nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie vedenia. Odporúča sa použiť redukčný ventil s odlučovačom vody.

Technický opis

Vnútorňý Ø zásobníka	255 - 282 mm
požadovaný tlak vzduchu	3 - 10 bar

maximálny premazávací tlak	400 bar
maximálny dopravovaný výkon	600 g/min
Vhodné pre objem nádrže	15 / 18 kg
Druh produktu	Mazacie zariadenia