



Pneumatické mazacie zariadenie mobilné, Vhodné pre objem nádrže: 25kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084000 25
GTIN	8429765410800
Trieda položky	08H

Popis

Prevedenie:

Mobilné pneumatické mazacie zariadenie s pojazdným vozíkom pre hospodárne a bezpečné čerpanie dlhodobých mazív. Vysoký čerpací výkon vďaka pomeru prevodu 1 : 55 a tiež sacia prípojka a bezpečnostná mazacia hadica s veľkým priemerom. Vhodné pre oleje a mazivá do triedy hustoty 2, aj biomazivá (viacúčelové mazivá).

Rozsah balenia:

Následné veko maziva, ocelové veko na ochranu proti prachu, vysokotlaková mazacia pištoľ a 4 m hadice.

Upozornenie:

Maznica je samomazná a nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie vedenia. Odporúča sa použiť redukčný ventil s odlučovačom vody.

Technický opis

maximálny premazávací tlak	400 bar
požadovaný tlak vzduchu	3 - 10 bar
maximálny dopravovaný výkon	600 g/min

Vhodné pre objem nádrže	25 kg
Vnútorňý Ø zásobníka	300 - 340 mm
Druh produktu	Mazacie zariadenia