




Lokalizačný prístroj, Typ: DTECT120



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivé umiestnenie aj prehĺbených objektov do hĺbky až 120 mm. Tri detekčné režimy (suché stavby, kov, režim vodičov pod el. napätím) pre rôzne spôsoby použitia. Spoľahlivá detekcia objektov pomocou optického a akustického signálu. Bodové meranie umožňuje lokalizáciu na najmenších plochách. Optické smerové pokyny na presnú lokalizáciu stredu objektu.

Použitie:

Detekovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, spodné drevené konštrukcie, vodiče pod el. napätím. Bodové meranie umožňuje lokalizáciu na najmenších plochách. Optické smerové pokyny na presnú lokalizáciu stredu objektu.

Rozsah balenia:

Bodové meranie umožňuje lokalizáciu na najmenších plochách. Optické smerové pokyny na presnú lokalizáciu stredu objektu.

Technický opis

Rozsah merania	120 mm
Hĺbka zárezu Oceľ	120 mm
Hĺbka zárezu Med'	120 mm

Hĺbka zárezu Vedenia vedúce prúd	60 mm
Hĺbka zárezu Drevo	38 mm
Presnosť	±10 mm
Hmotnosť	490 g
Dĺžka	206 mm
Šírka	92 mm
Výška	85 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Lokalizačný prístroj