



Laserový prístroj na meranie vzdialenosti, Typ: GLM40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1.

Prevedenie reklamného textu:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1. Závit statívu 1/4 palcov. Integrovaný 360° snímač sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky. Na vytváranie digitálnych obrysov, importovanie existujúcich pôdorysov úpravu a exportovanie výsledkov práce, ako aj jednoduché dimenzovanie staveniska. Prenos dát cez Bluetooth®.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného puzdra. Vráť. batérií 081551 LR3.

Zvláštne príslušenstvo:

Merací statív č. 468558

Technický opis

Zásobovanie prúdom	081551 LR3
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno
Dodatok/odčítanie	áno
Životnosť batérií (merania)	5000
Výpočet plochy a objemu	áno
Výška	24 mm
Šírka	41 mm
Vyvolanie posledných meraní	áno
Dosah	40 m
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Presnosť merania	±1,5 mm
Dĺžka	105 mm
Hmotnosť	100 g
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Séria	GLM40
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Laserová trieda podľa IEC 825-1	2
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Fotografický statív Typ	468558