



## Krimpovacie kliešte SelectorCrimp so štyrmi trňmi, 2K-zložkové rukoväte, Typ: 3,3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729525 3,3
GTIN	4049002111174
Trieda položky	70N

### Popis

#### Prevedenie:

Spoločiteľné krimpovanie vďaka nútenému blokovaníu a synchrónnemu posuvu krimpovacích trňov.

Prísuv krimpovacieho trňa cez selektor v 8 polohách podľa MIL. K dispozícii upnutie jednotlivých kontaktov a upnutie viacnásobných kolíkových kontaktov. Bezproblémové použitie polohovadiel MIL. **Optimalizovaná šírka otvárania, ergonomický dizajn a znížená sila rúk.** Poloha selektora odčítateľná z oboch strán na kliešťoch.

#### Použitie:

Pre sústružené kolíkové a zásuvkové kontakty s krimpovacou geometriou analogickou k MIL.

#### Rozsah balenia:

Krimpovacie kliešte so štyrmi trňmi v systémovom balení.

#### Upozornenie:

Výber kliešťov a upnutie kontaktov sa riadi príslušným používaním. Vždy podľa zásuvného systému existujú rôzne možnosti upnutia kontaktov. Tieto sú dostupné na vyžiadanie.

### Technický opis

pre prierez vodiča	0,14 - 3,3 mm <sup>2</sup>
Celková dĺžka	230 mm
Označenie výrobcu	SelectorCrimp
prítomné vynútené uzamknutie	áno
digitálny displej	nie

Druh produktu

Krimpovacie kliešte