

**Krimpovacie kliešte DigiCrimp so štyrmi trňmi, 2K-zložkové rukoväte, Typ: 2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729530 2,5
GTIN	4049002095931
Trieda položky	73T

Popis**Prevedenie:**

Spoločné krimpovanie vďaka nútenému blokovaniu a synchronnému posuvu krimpovacích trňov.

Posuv krimpovacieho trňa je možné nastaviť v krokoch po 0,01 mm a digitálne načítať (nastavené v mm a palcoch). Kontrola základného nastavenia pomocou priloženého skúšobného kolíka. S funkciou opätovnej kalibrácie. Elektronické monitorovanie opotrebovania s výstražnou funkciou. S možnosťou spustenia funkcie nastavení. S možnosťou použitia na zariadení na nastavenie polohy obežnej dráhy a MIL.

Použitie:

Pre sústružené kolíkové a zásuvkové kontakty s krimpovacou geometriou analogickou k MIL.

Rozsah balenia:

Krimpovacie kliešte so štyrmi trňmi v kufri.

Technický opis

Celková dĺžka	175 mm
pre prierez vodiča	0,08 - 2,5 mm ²
prítomné vynútené uzamknutie	áno
digitálny displej	áno

Druh produktu

Krimpovacie kliešte