



Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, nevodivé rukoväte s držiakom drôtu, KW, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726661 125
GTIN	4003773025191
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami bez skosenia. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.**

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Šírka hlavy	13,5 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1,2 mm
Dĺžka britov	9 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji
Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	áno
Druh produktu	rezacie kliešte