



## Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, KW, Celková dĺžka: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726620 125
GTIN	4003773035404
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

**Použitie:**

Vhodná aj na rezanie káblov zo sklenených vlákien (vodiče svetelných vlín).

**Norma:**

**DIN ISO 9654**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

### Technický opis

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Šírka hlavy	13,5 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1,2 mm
Dĺžka britov	9 mm
Celková dĺžka	125 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Norma	

	<b>DIN ISO 9654</b>
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch	černené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte