



Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® s držiakom drôtu, KW, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726640 125
GTIN	4003773043799
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Technický opis

Dĺžka britov	9 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1,2 mm
Šírka hlavy	13,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Celková dĺžka	125 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Norma	DIN ISO 9654

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch	černené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	áno
Druh produktu	rezacie kliešte