



Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® s držiakom drôtu, SFW, Celková dĺžka: 125Hmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 726650 125H |
| GTIN | 4003773065081 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého | 0,2 - 1,2 mm |
| Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø | 0,2 - 0,6 mm |
| Výkon v strihu medeného drôtu do Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Šírka hlavy | 13,5 mm |
| Dĺžka britov | 9 mm |
| Celková dĺžka | 125 mm |
| Zábrus | veľmi jemná fazetka |
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ |
| Norma | |

| | DIN ISO 9654 |
|------------------------|--|
| Rukoväť | Viaczložkový plášť |
| Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) |
| Povrch | černené |
| Atribút Názov produktu | SFW |
| s otváracou pružinou | áno |
| s držiakom drôtu | áno |
| Druh produktu | rezacie kliešte |