



## Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, nevodivé rukoväte, KW, Celková dĺžka: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726660 125
GTIN	4003773025184
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami bez skosenia. Rukoväti s viacložkovými úchopmi, s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.**

#### Použitie:

Vhodná aj na rezanie káblov zo sklenených vlákien (vodiče svetelných vlín).

#### Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

### Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Šírka hlavy	13,5 mm
Dĺžka britov	9 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Výkon v strihu oceleového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1,2 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji

Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte