



Skúšačka prúdu/napätia, Typ: 755-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Ergonomické plastové puzdro s protišmykovým krúžkom, gumeným úchytom a držiakom meracích čelustí. **Plne automatické meranie el. prúdu, el. napätia, odporu.** Vymeniteľné testovacie hroty. Integrovaná baterka na osvetlenie miesta merania.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Na profesionálne testovanie napätia a polarity a na meranie el. prúdu. Vhodné na práce v oblasti elektrotechniky, priemyslu, údržby a servisu (vyhľadávanie porúch). Dodatočné jednopólové skúšanie fáz a meranie sledu fáz. Schválené na skúšanie napätia v zariadeniach do 1 000 V.

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Rozsah balenia:

Vrátane batérií č. 081561, vel. LR3, meracích hrotov a nástavcov meracích hrotov.

Technický opis

Osvetlenie meracích miest	áno
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Striedavé napätie AC	6 V – 1000 V
Jednosmerné napätie	6 V – 1000 V
Skúška priechodnosti	áno
Striedavý prúd AC	0,1 – 200 A
Rozsah zobrazovania	4000
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Kalibrácia	I4
Odpor	1 Ω – 100 k Ω
Skúška fáze	áno
Skúška smeru otáčania	áno
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------