



## Multimeter, Typ: 760-1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkým, osvetleným LCD displejom a gumeným úchytom.

**Automatické rozpoznávanie veličín na základe obloženia zásuvky. Automatické nastavenie rozsahu merania a druhu merania (AC/DC). Jednoduchá obsluha zabraňujúca vzniku chýb prostredníctvom osvetlených funkčných tlačidiel.**

#### Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Použitie:

Vhodné pre široké spektrum použitia, v elektrotechnike, priemysle, údržbu v prevádzkyschopnom stave a servis (hľadanie väd).

#### Norma:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Rozsah balenia:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a meracích káblov.

### Technický opis

Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V
Jednosmerný prúd DC	1 mA – 10 A
Skúška diód	áno
Kategória prepätia	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Odpor	0,1 - 40 MΩ
Frekvencia	0,001 Hz - 512 kHz
Kapacita	0,001 nF - 100 μF
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Skúška priechodnosti	áno
Základná presnosť	0,8 %
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 600 V
Striedavý prúd AC	1 mA – 10 A
Kalibrácia	I3
Rozsah zobrazovania	4000
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Druh produktu	Multimeter

## Služby

Kalibrácia Digitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------