



Multimeter, Typ: 760-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkým, osvetleným LCD displejom a gumeným úchytom.

Automatické rozpoznávanie veličín na základe obloženia zásuvky. Automatické nastavenie rozsahu merania a druhu merania (AC/DC). Jednoduchá obsluha zabráňujúca vzniku chýb prostredníctvom osvetlených funkčných tlačidiel.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vhodné pre široké spektrum použitia, v elektrotechnike, priemysle, údržbu v prevádzkyschopnom stave a servis (hľadanie väd).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Rozsah balenia:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a meracích káblov. Prídavný adaptér pre termoclánky typu K.

Zvláštne príslušenstvo:

Teplotný senzor c. 474120 veľ. OF

Technický opis

Odpor	0,1 - 60 MΩ
Základná presnosť	0,1 %
Frekvencia	0,001 Hz - 30 MHz
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 600 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Teplota	-20 - 500 °C
Kapacita	0,001 nF - 30000 μF
Jednosmerný prúd DC	0,1 μA - 10 A
Kalibrácia	I3
Merací proces	TRUE RMS
Rozsah zobrazovania	6000
Striedavý prúd AC	0,1 μA - 10 A
Skúška diód	áno
Skúška priechodnosti	áno
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3
KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3

Príslušenstvo

Teplotný snímač typu K Typ OF

474120 OF

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3