



Digitálne kliešte na meranie prúdu, Typ: 770-1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkým, osvetleným LCD displejom a gumeným úchytom.

Jedinečný uchopovací mechanizmus zjednodušuje prácu na úzkych miestach merania.

Automatické nastavenie rozsahu merania a druhu merania (AC/DC). S rozsahom merania μA na meranie ionizačných prúdov (s testovanými vodičmi).

Použitie:

Vhodné pre široké spektrum použitia, v elektrotechnike, priemysle, údržbu v prevádzkyschopnom stave a servis (hľadanie vád).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Rozsah balenia:

Vrátane 3 batérií č. 081561 LR3 a meracích káblov.

Technický opis

Jednosmerný prúd DC	0,1 A – 400 A
Striedavé napätie AC	1 mV – 600 V

Základná presnosť	0,8 %
Frekvencia	0,001 Hz - 10 kHz
Odpor	0,1 - 40 MΩ
Merací proces	TRUE RMS
Rozsah zobrazovania	4000
Jednosmerné napätie	1 mV – 600 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Striedavý prúd AC	0,1 A – 400 A
Skúška priechodnosti	áno
Skúška diód	áno
Kapacita	0,001 μF - 100 μF
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	3× c. 081561 vel. LR3
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------